

Flat Washer



CARACTERISTICI

Use under the head of a bolt or nut in order to distribute the fastener load over a wider surface area

SPECIFICAȚII


Complies With: DIN 933

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Hole Size (HS)	Diameter (Ø)	Thickness (T)
01108S4	592490	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Oțel	Electro galvaniz ed	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Oțel	Electro galvaniz ed	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Oțel	Hot-Dip Galvanized	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Hole Size (HS)	Diameter (Ø)	Thickness (T)
01110EG	592410	Oțel	Electro galvanizat	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Oțel	Electro galvanizat	13 mm	24 mm	2.5 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

