

Hex Head Bolt

CARACTERISTICI

Fully threaded hexagon head bolt

SPECIFICAȚII

Complies With: DIN 933

Material: Oțel

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Finish	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
HSCRM825EG	593680	Electrogalvanized	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Hot-Dip Galvanized	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Hot-Dip Galvanized	10	30mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

