

Hex Nut



CARACTERISTICI

Internally threaded with a hex drive for many applications

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size	Thickness	Wire Size
010M6	592040	Oțel	Electro galvanizat	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Oțel	Electro galvanizat	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Oțel	Hot-Dip Galvanized	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Oțel	Hot-Dip Galvanized	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size	Thickness	Wire Size
010M12	592070	Oțel	Electro galvanizat	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Oțel	Electro galvanizat	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Oțel	Electro galvanizat	M10		

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

