

# Metal Strap



## CARACTERISTICI

Provides variable fastening on poles, masts and pipes

## SPECIFICAȚII

**Material:** Stainless Steel 302 (EN 1.4324)

Table 1/1

Număr de catalog	Article Number	Strap Width	Thickness (T)
FXBF20X50MS2	591230	20 mm	0.7 mm
FXBF10X50MS2	591200	10 mm	0.7 mm
FXBF16X50MS2	591220	16 mm	0.7 mm
FXBF12X50MS2	591210	12.7 mm	0.7 mm

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte

și/sau poate anula garanția dvs.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

