

MTSB Spring Toggle with Nut/Washer



CARACTERISTICI

Washer, nut and toggle included

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

SPECIFICAȚII

Table 1/2

| Număr de catalog | Article Number | Material | Finish | Rod Size (RS) | Length (L) | Drill Bit Diameter |
|------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| MTSB4 | 584410 | Oțel | Electro galvanizat | 4 | 90mm | 14mm |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Ultimate Static Load (F) |
|------------------|----------------|--------------------------|
| MTSB4 | 584410 | 1750N |

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

