

# Multi-Function C-Clamp



## CARACTERISTICI

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Flange Thickness (FT)	Hole Size (HS)	Screw Diameter (Sc)
C20HD	336100	Oțel	Hot-Dip Galvanized	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Oțel	Hot-Dip Galvanized	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Oțel	Hot-Dip Galvanized	17 - 30 mm	14 mm	8


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Screw Length (L)	Torque (TQ)	Static Load
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

