

NM Cable to Rod/Wire Clip



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Supports non-metallic sheathed cable with ground wire

Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering

Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Flange Thickness	Outer Diameter	Rod Size
RMX4Z34	171096	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3.9 - 9.5 mm	7 - 8 mm	4, 6, 8, 10

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Wire Size
RMX4Z34	171096	3.9 - 4.8 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Assemblies allow support from most main and substructures.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

