

Quick Strut Nut



CARACTERISTICI

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened

SPECIFICAȚII

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	A	B	C	Torque (TQ)
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

