

Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, 150 mm² Stranded, 300 kcmil Stranded

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

RKM2150



CARACTERISTICI

Suitable for cable lugs and connectors

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 716939

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 150 mm² Stranded; 300 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE