

# Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, 185 mm<sup>2</sup> Stranded, 350 kcmil Stranded

## Data Solutions

### NUMĂR DE CATALOG

---

**RKM2185**



### CARACTERISTICI

---

Suitable for cable lugs and connectors

### ATTRIBUTE PRODUS

---

Article Number: 716940

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 185 mm<sup>2</sup> Stranded; 350 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

### AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**