


Socket Strip, IEC, 3-Phase, 32 A, IEC 60309 Plug, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Fuse 6 x 16 A

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

60110-285



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 and C19 outlets with 3 phase input.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Socket strips with IEC sockets in accordance with IEC 60320

Vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m

Mounting height 1 U

ATRIBUTE PRODUS

Socket Type: IEC C13; IEC C19

Socket Quantity: 30

Switched Outlets: No

Voltage AC: 400V

Package Quantity: 1

Color: Grey; Black; Red

Depth: 44mm

Finish: Anodized

Height: 44mm

Length: 1753mm

Material: Aluminiu; Polyamide

Product Type: Socket Strip

Net Weight: 4.5kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE