

LED Light Connection Cable With IEC 60320 C18 - GST15 Connectors for AC

Data Solutions

NUMĂR DE CATALOG

60130-114



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Power cable for LED light mounting into cabinet

Lights can be easily mounted vertically or horizontally

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

ATTRIBUTE PRODUS

Accessory Type: Lights

Protection Rating: IP20

Length: 500mm

Package Quantity: 1

Finish: Smooth

Product Type: Light

Type: Connection Cable

Connection Type: Infeed; Trough-Wiring; 2-Pole

Nominal Voltage: 250V

Operating Temperature: 60°C min

Rated Current: 10A

Weight: 0.083kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte