

Varistar CP Frame

Data Solutions



Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19", ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

CARACTERISTICI

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point

Static load-carrying capacity max. 1600 kg

Please order adjustable feet separately

SPECIFICAȚII

| | |
|----------------------|--------------------|
| Static Load: | 1600kg |
| Product Type: | Cabinet/Rack Frame |
| Material: | Oțel |

Table 1/2

| Număr de catalog | Rack Height | Height | Width | Depth | Package Quantity | Color |
|------------------|-------------|--------|-------|--------|------------------|------------|
| 20630-110 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-114 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-084 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-125 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-113 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-072 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-085 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |

| Număr de catalog | Rack Height | Height | Width | Depth | Package Quantity | Color |
|------------------|-------------|--------|-------|--------|------------------|------------|
| 20630-112 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-086 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-111 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-087 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-083 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-126 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-071 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-088 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-089 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-108 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-127 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-090 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-107 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-068 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-079 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-075 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-122 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-076 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-121 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-077 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-120 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-123 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-078 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-074 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-119 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-109 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-118 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-080 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-117 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-124 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-081 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-116 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-073 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-082 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |

| Număr de catalog | Rack Height | Height | Width | Depth | Package Quantity | Color |
|------------------|-------------|--------|-------|--------|------------------|------------|
| 20630-115 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-099 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-101 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-096 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-066 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-102 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-095 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-261 | 42U | 2000mm | 600mm | 300mm | 1 | Black Grey |
| 20630-097 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-103 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-094 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-104 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-093 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-067 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-262 | 47U | 2200mm | 600mm | 300mm | 1 | Black Grey |
| 20630-100 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-128 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-098 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-105 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-092 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-065 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-091 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-106 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |

Table 2/2

| Număr de catalog | Color Code | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|------------------|------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-110 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-114 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-084 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-125 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-113 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-072 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-085 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |

| Număr de catalog | Color Code | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|------------------|------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-112 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-086 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-111 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-087 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-083 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-126 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-071 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-088 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-089 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-108 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-127 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-090 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-107 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-068 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-079 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-075 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-122 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-076 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-121 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-077 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-120 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-123 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-078 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-074 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-119 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-109 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-118 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-080 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-117 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |

| Număr de catalog | Color Code | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|------------------|------------|--------------------------|----------------|----------|-------------|
| 20630-124 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-081 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-116 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-073 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-082 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-115 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-099 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-101 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-096 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-066 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-102 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-095 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-261 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-097 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-103 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-094 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-104 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-093 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-067 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-262 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-100 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-128 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-098 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-105 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-092 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-065 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-091 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |
| 20630-106 | RAL 7021 | | Oțel | Standard | Varistar CP |

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Castor can be added to the frame. If you will need a castor for your application, you can order a mobile frame which include castors.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE