

# Varistar CP Server Cabinet

## Data Solutions



Welded steel frame for high static load requirements.  
Prepared for 19" integration of IT assets.

### CARACTERISTICI

Preconfigured, ready to use cabinet

Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different IT equipment possible

Integrated air panels for front to back cooling

Can be easily integrated into aisle containment system

### SPECIFICAȚII

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Static Load:</b>         | 1600kg   |
| <b>Product Type:</b>        | Rack     |
| <b>Cladding Color Code:</b> | RAL 7021 |
| <b>Frame Material:</b>      | Oțel     |

Table 1/2

| Număr de catalog | Rack Height | Height | Cladding Material | Width | Cladding Color | Depth |
|------------------|-------------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|
|------------------|-------------|--------|-------------------|-------|----------------|-------|

|           |     |        |      |       |            |        |
|-----------|-----|--------|------|-------|------------|--------|
| 10630-020 | 47U | 2200mm | Oțel | 800mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-019 | 47U | 2200mm | Oțel | 600mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-026 | 47U | 2200mm | Oțel | 800mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-023 | 42U | 2000mm | Oțel | 600mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-017 | 42U | 2000mm | Oțel | 600mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-018 | 42U | 2000mm | Oțel | 800mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-024 | 42U | 2000mm | Oțel | 800mm | Black Grey | 1200mm |
| 10630-025 | 47U | 2200mm | Oțel | 600mm | Black Grey | 1200mm |

Table 2/2

| Număr de catalog | Type         | Package Quantity | Dynamic Load | Finish         | Material |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| 10630-020        | Standard     | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-019        | Standard     | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-026        | Side-by-Side | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-023        | Side-by-Side | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-017        | Standard     | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-018        | Standard     | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-024        | Side-by-Side | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |
| 10630-025        | Side-by-Side | 1                | 1000kgf      | Vopsit Pulbere | Oțel     |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**