

# Compression Sleeve



## CARACTERISTICI

Tin plated for corrosion prevention

Annealed copper eases the crimping operation

Contains a positive stop for proper positioning of the cables inside the sleeve

## SPECIFICAȚII

**Material:** Copper

**Finish:** Tinned

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Length (L)	Tool/Die Type
A2314J	#9 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2364J	#8 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required
A2363J	#6 Solid	36.5mm	SBT031DJ Manual Compression Tool/No die required

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Note: Each sleeve accommodates 3/16" Bondstrand in one end. The other end of the sleeve accommodates the conductor sizes indicated in the above table.

## DIAGRAMS

---



## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**