

Split Bolt Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections

Tin plated, high-strength copper alloy split bolt with spacer separates dissimilar conductors and accommodates copper-to-copper, copper-to-aluminum and aluminum-to-aluminum connections

SPECIFICAȚII

Tin Plating: No

Material: Silicon Bronze


Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Torque (TQ)
ESB8	#16 Stranded - #8 Stranded, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB6	#10 Solid - #6 Stranded, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB4	#8 Solid - #4 Solid, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB2	#6 Solid - #2 Stranded, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Oxide inhibitor recommended when used on aluminum conductor.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE