

Universal Clamp, Solid Round Conductor



CARACTERISTICI

For parallel connections of nVent ERICO Cu-Bond Round Conductor

SPECIFICAȚII

Table 1/1

| Număr de catalog | Material | Depth (D) | Width (W) | nVent ERICO Cu-Bond Conductor | Unit Weight | Complies With |
|------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|---------------|
| LPC466B | Brass | 31.7mm | 63.5 mm | CBSC10, CBSC13 | 0.28 kg | IEC® 62561-1 |

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE