


Profil cu fixare klik-in | Dulapuri industriale, CLPK



Accesorii și echipamentele electrice suplimentare pot fi montate rapid și facil exact în poziția dorită, utilizând aceste profile de montaj cu fixare prin clic.

CARACTERISTICI

Descriere: Profilul universal pentru adâncime și lățime care se potrivește cu tiparul de orificii DIN de 25 mm a cadrului dulapului sau în combinație cu profilele CLPF și VB. Profilul, cu o lățime de 75 mm este prevăzut cu trei rânduri de orificii, unul fiind rotit la 90°. Acesta face posibilă montarea profilelor CLPF în ambele direcții. CLPK poate fi fixat prin utilizarea de șuruburi autofiletante.

Material: Oțel zincat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: 4 profile.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Load Rating	Enclosure Material
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Oțel Zincat
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Oțel Zincat
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Oțel Zincat
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Oțel Zincat
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Oțel Zincat
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Oțel Zincat
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE