


Înterupător pentru ușă, DSW



Înterupătorul pentru ușă permite ca luminile sau alte dispozitive electrice să poată fi pornite sau oprite atunci când ușa dulapului este deschisă fără a necesita intervenția manuală.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE

cCSAus

CCC

CARACTERISTICI

Aprobări: CE, cCSAus.

Capacitate de comutare: 3 A / 240 V.

Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montaj.

Descriere: Înterupător pentru ușă ce activează orice dispozitiv electric (iluminare, semnalizare, alarme etc.) Poate fi montat după instalarea dulapului și astfel păstrează deschiderea ușii liberă. La dulapurile industriale, este fixat pe tiparul interior de orificii al cadrului dulapului. Intrare cablu M20.

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Nominal Voltage	Max Current	Enclosure Material
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Oțel Zincat, Stainless Steel

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE