

## Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM



Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.

### CARACTERISTICI

Descriere: Instalare facilă, de către o singură persoană. Etanșare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată și montare cu 8 șuruburi și noul sistem de fixare patentat. Pot fi înlocuite cu ușile laterale DNS.

Material: Placă din oțel de 1.5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinație cu MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 în combinație cu MCS-HP.

Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.

## SPECIFICAȚII

<b>Thickness:</b>	1.5mm
<b>Material:</b>	Oțel Zincat
<b>Finish:</b>	Vopsit Pulbere
<b>Color Code:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Color	Enclosure Material
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Light Grey	Oțel Zincat
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Light Gray	Oțel Zincat
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Light Gray	Oțel Zincat

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**