

# Vinkelparentes



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, gängstång, S-krokar eller kedja från betong eller trä

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Yta             | Hålstorlek 1 (HS1) | Hålstorlek 2 (HS2) | Höjd (H) |
|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|
| AB            | 171120        | Stål     | Förgalvaniserad | 6.3 mm             | 6.3 mm             | 25.3 mm  |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Längd (L) | Bredd (W) | Tjocklek (T) | Statisk belastning |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|
| AB            | 171120        | 25.3mm    | 19 mm     | 2.74 mm      | 700N               |

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

