

# Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 323,9mm dia, 12" Rør, 300 DN

## KATALOGNUMMER

**DIN323PL**



## DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

Kan svetsas på T-balk för att skapa en glidande del

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 400185

Material: Stål

Yta: Standard

Ytterdiameter (OD): 323.9 mm

Rörstorlek: 12"

NB/DN: 300


Hålstorlek (HS): 23 mm

Bredd (W): 60 mm

Tjocklek (T): 8 mm

A.: 398 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

