

# Kraftig rörklämma, 73–78 mm, 2 1/2-tumsrör, DN 65, M10-/M12-stång

## KATALOGNUMMER

**HDI078**



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel

Lättöppnad fläns för rördimensioner upp till 4"

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 577043

Material: Stål;EPDM-SBR-gummi

Yta: Elförzinkat

Temperatur: -50 to 110 °C

Färg: Svart

Ytterdiameter (OD): 73 - 78 mm

Rörstorlek: 2 1/2"

NB/DN: 65

Stångstorlek (RS): M10;M12

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 3 mm

Skruvdiameter (Sc): 8 mm

Skruvdiameter, metrisk (Sc): M8

Skruvlängd (L): 40mm

Statisk belastning: 3500N

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Foder av EPDM-gummi.

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

