

Ekstra kraftig rørklemme, 110-118 mm, 4" rør, DN 100, M10/M12, Geomet

KATALOGNUMMER

HDN100G



CERTIFIERINGAR

DESIGN

Kälsvetsad anslutningsmutter har sidor för nyckel

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 579135

Mutter ingår: Ja

Material: Stål

Yta: GEOMET® 321

Ytterdiameter (OD): 110 - 118 mm

Rörstorlek: 4"

NB/DN: 100

Stångstorlek (RS): M10;M12

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 3 mm


Skruvdiameter (Sc): 10 mm

Skruvdiameter, metrisk (Sc): M10

Skruvlängd (L): 40mm

Statisk belastning: 3500N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

