

Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 1" rør, DN25, 32-33,7 mm, M10 stang

KATALOGNUMMER

MPZ032



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Innehåller mekanism för enkel stängning

Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plaströr skadas och garanterar en flytande inpassning

Buktande kanter och speciellt utformat svetsområde skyddar CPVC-rör

Idealisk för installationer där utrymmet är begränsat och kräver service nära fästytan.

Passar för 3/4" - 2" (20 - 50 DN) stålsprinklerrör

Eliminerar behovet av seismiskt stöd när droppar hålls inom 150 mm (6 tum) från fästytan.

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 595054

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1"

NB/DN: 25

Ytterdiameter (OD): 32.0 - 33.7 mm


Stångstorlek (RS): M10

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 1.5 mm

Statisk belastning: 1125N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

