

# Macrofix Plus NI EZ med enkel lukking 1 1/2" rør, DN40, 48,3-50 mm, M10

## KATALOGNUMMER

**MPZ050**



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Innehåller mekanism för enkel stängning

Plastbrickor bidrar till att hindra att CPVC eller plastrør skadas och garanterar en flytande inpassning

Buktande kanter og specielt utformat svetsområde skyddar CPVC-rør

Idealisk for installationer der utrymmet er begrenset og kræver service næra fæstyten.

Passar for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) stålsprinklerrør

Eliminerar behovet av seismiskt stöd när droppar hålls inom 150 mm (6 tum) från fæstyten.

Det kombinerade skruvhuvudet fungerer både med spår og stjernmejsel

Uppfyller Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 595057

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Rörstorlek: 1 1/2"

NB/DN: 40

Ytterdiameter (OD): 48.3 - 50 mm


Stångstorlek (RS): M10

Bredd (W): 30 mm

Tjocklek (T): 2 mm

Statisk belastning: 1725N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

