

# ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 26,5-28 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN

## KATALOGNUMMER

**SSG028RO**



## DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

## PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 574610

Material: Stål

Yta: Lackad;Röd oxid

Ytterdiameter (OD): 26.5 - 28 mm

Rörstorlek: 3/4"

NB/DN: 20

Hålstorlek (HS): 6.6 mm

Skruvdiameter (Sc): 6 mm

Skruvlängd (L): 20mm

Statisk belastning: 1000N

Bredd (W): 23 mm


Tjocklek (T): 3 mm

A.: 52 mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning avser en komplett uppsättning rörklämmor för tung last som hålls på plats med indikerade skruvar enligt ISO 4014 och motsvarande sexkantsmuttrar enligt ISO 4032 (för ytterligare information, se standard SSG 7075E).

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

