

ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 40-43 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN

KATALOGNUMMER

SSG043RO



DESIGN

För stora statiska belastningar i industribyggnader

Passar för fixeringspunktapplikationer

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 574630

Material: Stål

Yta: Lackad;Röd oxid

Ytterdiameter (OD): 40 - 43 mm

Rörstorlek: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Hålstorlek (HS): 11 mm

Skruvdiameter (Sc): 10 mm

Skruvlängd (L): 40mm

Statisk belastning: 1000N

Bredd (W): 40 mm

Tjocklek (T): 4 mm

A.: 79 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning avser en komplett uppsättning rörklämmor för tung last som hålls på plats med indikerade skruvar enligt ISO 4014 och motsvarande sexkantsmuttrar enligt ISO 4032 (för ytterligare information, se standard SSG 7075E).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

