

# Platt bricka



## DESIGN

Används under en bultskalle eller mutter för att fördela fästelementets last över en större yta

## SPECIFIKATIONER


Uppfyller: DIN 933

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Hålstorlek (HS)	Diameter (Ø)	Tjocklek (T)
01108S4	592490	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Stål	Elförzinkat	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Stål	Elförzinkat	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Stål	Varmförzinkat	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm
01110EG	592410	Stål	Elförzinkat	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Stål	Elförzinkat	13 mm	24 mm	2.5 mm

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

