

# Rör-/kabelklämma



## DESIGN

Fångande gängad stång minimerar behovet av extra delar

Med UNICBAND-skyltens stödkonsol och Ficoband-spännband kan fästen göras på rör och stolpe.

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	NB/DN	Ytterdiameter (OD)
CR037HD	336300	1511350	Stål	Varmförzinkat	10	16 - 20 mm
CR037S4	336400		Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm
CR050HD	336310	1511351	Stål	Varmförzinkat	15	20 - 25 mm
CR050S4	336410	1500499	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm
CR075HD	336320	1511352	Stål	Varmförzinkat	20	26.9 - 31.8 mm
CR075S4	336420	1500500	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm
CR087HD	336322		Stål	Varmförzinkat		32 - 34 mm
CR150S4	336450	1500508	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	NB/DN	Ytterdiameter (OD)
CR200S4	336460	1500490	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm
CR125S4	336440		Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm
CR200HD	336360	1511356	Stål	Varmförzinkat	50	59.2 - 63.5 mm
CR125HD	336340	1511354	Stål	Varmförzinkat	32	40.0 - 44.5 mm
CR100HD	336330	1511353	Stål	Varmförzinkat	25	33.7 - 38 mm
CR100S4	336430	1500489	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm
CR150HD	336350	1511355	Stål	Varmförzinkat	40	47 - 51 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
CR037HD	336300	1511350	16 mm	125N	550N
CR037S4	336400		16 mm	125N	550N
CR050HD	336310	1511351	16 mm	125N	550N
CR050S4	336410	1500499	16 mm	125N	550N
CR075HD	336320	1511352	16 mm	125N	550N
CR075S4	336420	1500500	16 mm	125N	550N
CR087HD	336322		16 mm	125N	550N
CR150S4	336450	1500508	20 mm	250N	550N
CR200S4	336460	1500490	20 mm	250N	550N
CR125S4	336440		20 mm	250N	550N
CR200HD	336360	1511356	20 mm	250N	550N
CR125HD	336340	1511354	20 mm	250N	550N
CR100HD	336330	1511353	20 mm	250N	550N
CR100S4	336430	1500489	20 mm	250N	550N
CR150HD	336350	1511355	20 mm	250N	550N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

