

# Dörrkontaktbrytare utan kabel

## Data Solutions



Dörrkontaktbrytare med magnetisk kontakt, möjliggör effektiv drift. Denna produkt är lätt att hantera genom plug and play.

### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Dörrkontakt (utan anslutningskabel)

### SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Djup	Höjd	Drifttemperatur	Kapslingsklass	Bredd	Uppfyller
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 form B

Table 2/2

Katalognummer	Strömstyrka	Antal i förpackningen	Spänning	Vajerstorlek
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm <sup>2</sup>

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för montering av dörrbrytare (Varistar, Novastar, Eurorack) separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**