

FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

UV resistance

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 508161

Material: Polyvinylklorid

Arbetstemperatur: -40 to 140°C


Längd (L): 670mm

Bredd (W): 230mm

Djup (D): 180mm

Enhetsvikt: 0.84kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE