

FleXbus HCBC Plate, 50 mm x 32 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXPLATE50



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Uppfyller RoHS

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows FleXbus Conductor insulation to overlap the connection palm

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 508180

Material: Koppar

Yta: Förtentat

A.: 65mm

B.: 63mm

C.: 45mm

D.: 41mm

Tjocklek (T): 5mm

Ledarstorlek: 220 mm²; 360 mm²; 545 mm²; 640 mm²

Enhetsvikt: 0.16kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

It is mandatory to use the PIN associated with the HCBC Plate for proper connection mechanical resistance.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE