

# Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 15 mm, 14 mm sexkantbredd, M4 gänga

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**ISOTP15M4**



### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

### PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 548400

Material: Stål; Glasfiberförstärkt polyamid

Yta: Elförzinkat

Arbetstemperatur: -40 to 130°C

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)

Dielektrisk styrka, IEC 61439.1: 2 500 V AC vid 1 min.

Dielektrisk styrka, UL: 1500

Isoleringsspänning: 500; 500

Höjd (H): 15mm

Sexkantsbredd (W): 14mm

Djup (D): 16mm

Trådstorlek (TS): M4

Tråddjup (TD): 4mm

Diameter (Ø): 12mm

Statisk belastning 1 (F1): 150daN

Statisk belastning 2 (F2): 100daN

Enhetsvikt: 0.01kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**