

Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 35 mm, 41 mm sexkantbredd, M10 gänga

Data Solutions

KATALOGNUMMER

ISOTP35M10



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 548490

Material: Stål; Glasfiberförstärkt polyamid

Yta: Elförzinkat

Arbetstemperatur: -40 to 130°C

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)

Dielektrisk styrka, IEC 61439.1: 3 500 V AC vid 1 min.

Dielektrisk styrka, UL: 1500

Isoleringsspänning: 1000; 1500

Höjd (H): 35mm

Sexkantsbredd (W): 41mm

Djup (D): 46mm

Trådstorlek (TS): M10

Tråddjup (TD): 10mm

Diameter (Ø): 34mm

Statisk belastning 1 (F1): 1100daN

Statisk belastning 2 (F2): 800daN

Enhetsvikt: 0.09kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE