

# Cadweld Multi formsats för flera anslutningar

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**KITCDMV01**



### DESIGN

---

Mångsidig form som ger en mängd olika anslutningar

Patentsökt, självtätande system hindrar läckage av svetsmaterial

Kompakt kompressionsstruktur medger enkel inriktning av ledningar

Anvisningar utan text

Lättanvänt system för svetsning på sekunder

### PRODUKTATTRIBUT

---

Artikelnummer: 167782

Uppfyller: EN IEC® 62561-1, permanent anslutning

| Typer av ERICO CADWELD MULTI anslutningar                              |                              |                                          |                                       |                                         |                                    |                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Formtyp                                                                | Erforderligt antal tätningar | Största ledningsdimension                | Största samlingsskena/bleck-dimension | Största armeringsjärndimension, metrisk | Största armeringsjärndimension, US | Jordspettets diameter, nominell | Jordspettets diameter, faktisk |
| Massiv eller tvinnad kopparkabel till massiv eller tvinnad kopparkabel |                              |                                          |                                       |                                         |                                    |                                 |                                |
| SS                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| SC                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| PA                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| PA                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| XA                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| GG                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| GJ                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| GF                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| GW                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| XB                                                                     | 3                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| PP                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| PK                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| GE                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| PG                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| TD                                                                     | 2                            | 25 mm <sup>2</sup> tvinnad - #4 tvinnad  | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| TE                                                                     | 2                            | 25 mm <sup>2</sup> tvinnad - #4 tvinnad  | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| TF                                                                     | 2                            | 25 mm <sup>2</sup> tvinnad - #4 tvinnad  | -                                     | -                                       | -                                  | -                               | -                              |
| Massiv eller tvinnad kopparkabel till armeringsjärn                    |                              |                                          |                                       |                                         |                                    |                                 |                                |
| RG                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | 10 mm                                   | Nr. 3                              | -                               | -                              |
| RH                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | 10 mm                                   | Nr. 3                              | -                               | -                              |
| RK                                                                     | 2                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | 10 mm                                   | Nr. 3                              | -                               | -                              |
| RD                                                                     | 3                            | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad - 1/0 tvinnad | -                                     | 10 mm                                   | Nr. 3                              | -                               | -                              |
| Koppar- eller stålband till armeringsjärn                              |                              |                                          |                                       |                                         |                                    |                                 |                                |

|                                                                                |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------------|
| RF                                                                             | 2 | -                                           | 30 x 3,5 mm              | 10 mm | Nr. 3 | -         | -               |
| <b>Kopparband till kopparband</b>                                              |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
| BB                                                                             | 2 | -                                           | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| CG                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| BG                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 3 mm                | -     | -     | -         | -               |
| EB                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 3 mm                | -     | -     | -         | -               |
| <b>Massiv eller tvinnad koppar till koppar- eller stål-samlingsskena/bleck</b> |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
| HA                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| HC                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| HS                                                                             | 3 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| HT                                                                             | 3 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| GL                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| LA                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| LJ                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| LE                                                                             | 2 | 50 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>1/0 tvinnad | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | -         | -               |
| <b>Galvaniserat stålband till galvaniserat stålband</b>                        |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
| BB                                                                             | 2 | -                                           | 30 x 3 mm                | -     | -     | -         | -               |
| CG                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 3 mm                | -     | -     | -         | -               |
| <b>Massiv eller tvinnad kopparkabel till jordspett</b>                         |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
| TG                                                                             | 2 | 10 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>#6 tvinnad  | -                        | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| GT                                                                             | 2 | 10 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>#6 tvinnad  | -                        | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| GR                                                                             | 2 | 10 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>#6 tvinnad  | -                        | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| GT                                                                             | 3 | 10 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>#6 tvinnad  | -                        | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| GR                                                                             | 3 | 10 mm <sup>2</sup> tvinnad -<br>#6 tvinnad  | -                        | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| <b>Kopparband till jordspett</b>                                               |   |                                             |                          |       |       |           |                 |
| CN                                                                             | 2 | -                                           | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| CP                                                                             | 2 | -                                           | 30 x 3,5 mm              | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| CN                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 2,5 mm-30 x 3<br>mm | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |
| CP                                                                             | 3 | -                                           | 30 x 2,5 mm-30 x 3<br>mm | -     | -     | 1/2"-3/4" | 12,8-17,3<br>mm |

| Galvaniserat stålband till jordspett |   |   |                         |   |   |           |              |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-----------|--------------|
| CN                                   | 3 | - | 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |
| CP                                   | 3 | - | 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm | - | - | 1/2"–3/4" | 12,8–17,3 mm |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**