

# Nollskena för TD distributionsblock, 125 A IEC

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**NB-125A**



### CERTIFIERINGAR

---



### DESIGN

---

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

### PRODUKTATTRIBUT

---

Artikelnummer: 563841

Max. märkström, IEC: 125A

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 4.5kA

Maximal kortslutningsström (Ipk): 30kA

Antal anslutningar på ledningssida: 3

Compact i flertrådsstorlek för ledningssida: 10–25 mm<sup>2</sup>

Flertrådsstorlek för ledningssida – hylsa: 6 – 16mm<sup>2</sup>

Antal anslutningar på belastningssida: 9

Compact i flertrådsstorlek för belastningssida: 2,5–6 mm<sup>2</sup>

Flertrådsstorlek för belastningssida – hylsa: 1,5–6 mm<sup>2</sup>

Djup (D): 37.4mm

Höjd (H): 34.3mm

Bredd (W): 142mm


Enhetsvikt: 0.17kg

För användning med: TD-100-125AL (563830); TD-100-125ALL (563840)

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60947-7-1

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**