

Flat, flätad strömshunt, 200 mm², 500 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC200X500



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 564250

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Kabeldiameter: 0.15mm

Tvärsnitt: 200mm²

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Längd (L): 500mm

A.: 55mm

B.: 50mm

C.: 9mm


2 bar strömoefficient: 1.72

Enhetsvikt: 1.2kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE