

Kabel till järnvägsräls komplett svets, kraft, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² Ropelay, Vänster sida

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBWT20X5LH



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: Bredd

Ledarstorlek: 95 mm², linpart

Ledare, ytterdiameter, nominell: 15.52mm

Svetsarstil: T20

Riktning: Vänster sida

Endast form: Nej

Ersättningsform: PBWX5LH

Svetsmaterial: PB150, säljs separat

Handtagsklämma: C105C, säljs separat

Ledarhylsa: S02F, säljs separat

Hammarstans: WD83, säljs separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE