

Kabel till järnvägsräls komplett svets, kraft, UIC60, 50 mm² Concentric, Höger sida

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBWY301RH



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Rälstyp: UIC60

Typ av bindningsterminal: Bredd

Ledarstorlek: 50 mm², koncentrisk

Ledare, ytterdiameter, nominell: 8.89mm

Svetsarstil: T20

Riktning: Höger sida

Endast form: Nej

Ersättningsform: PBWX5LH

Svetsmaterial: PB65, säljs separat

Handtagsklämma: C105C, säljs separat

Ledarhylsa: S05F, säljs separat

Hammarstans: WD80, säljs separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE