

Stans för krympkompressionsverktyg, Typ M2, Extra kraftig DIN46235, 120 mm² tvinnad, 250 kcmil tvinnad

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PKM2120



DESIGN

Lämplig för kabelskor och anslutningar

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 716949

Typ av kabelsko/kontakt: Kraftigt utförande, DIN 46235

Ledarstorlek: 120 mm², flertrådig; 250 kcmil, flertrådig

Krimpbredd: 5mm

Verktyg: M2H; M2M

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE