

Rakt pressbleck, Heavy-Duty DIN46235, #6 Stranded, 16 mm² Stranded, 10,5 mm Hål

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PKS1610H



DESIGN

Korrosionsskyddad med tennplätering

Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen

Optimerade storlekar för bästa elektriska ledningsförmåga

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Markeringar på behållare för krympning

DIN46235 avseende toleranser för materialtjocklek, diameter och lämplig kabelpassning

PRODUKTATTRIBUT

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Typ av kabelsko/kontakt: Kraftigt utförande, DIN 46235


Ledarstorlek: #6 flertrådig; 16 mm², flertrådig

Hålstorlek (HS): 10.5mm

Längd (L): 48mm

Bredd (W): 17mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE