

Rakt pressbleck, Standard, 2/0 Stranded, 70 mm² Stranded, 13 mm Hål

Data Solutions

KATALOGNUMMER

RKS7012T



DESIGN

Korrosionsskyddad med tennplätering

Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen

Optimerade storlekar för bästa elektriska ledningsförmåga

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Markeringar på behållare för krympning

DIN46235 avseende toleranser för materialtjocklek, diameter och lämplig kabelpassning

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 716656

Material: Koppar

Yta: Förtentat

Typ av kabelsko/kontakt: Standard

Ledarstorlek: 2/0, flertrådig; 70 mm², flertrådig


Hålstorlek (HS): 13mm

Längd (L): 59mm

Bredd (W): 23mm

Typ av verktyg/dyna: M2M eller M2H/RKM2; M3H eller M3B/RKM3; MLB/RKML

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE