

Kabel till kabel, TA, 4/0 Koncentrisk, 13,4 mm Conductor 1 OD, 1/0 koncentrisk, 9,5 mm Conductor 2 OD, Slitplåtar

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TAC2Q2CW



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

PRODUKTATTRIBUT

Formserie: TA Mold Family

Ledare 1: 4/0, koncentrisk

Ledare 1 ytterdiameter, nominell: 13.41mm

Ledare 2: 1/0, koncentrisk

Ledare 2 ytterdiameter, nominell: 9.47mm

Formdelning: Horisontell

Splitsad degel: Nej

Slitplattor: Ja

Antal satser med slitplattor: 3

Endast form: Nej

Svetsmaterial: 90 eller 90PLUSF20, säljs separat

Handtagsklämma: L160, säljs separat

Prisknapp: C

Lätt att använda: Föredragen

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

| XX-X-XX-XX-L-M-W | | |
|------------------|---------------|--|
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Ledningskod 1 | |
| XX | Ledarkod 2 | |
| L* | Delad degel | Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring |
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar | Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag |

* Tom om ingen

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE