

# <br>Kabel till kabel, TA, 19/nr.5 Copperweld, 23,1 mm Conductor 1 OD, 19/nr.9 Copperweld, 14,5 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

## TAC9K9F



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

### DESIGN

Bildar en permanent anslutning med låg resistans

Ger en molekylär förbindning

nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens

Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning

Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar

Anslutningar kan kontrolleras visuellt

### PRODUKTATTRIBUT

Formserie: TA Mold Family

Ledare 1: 19/#5 kopparsvetsning

Ledare 1 ytterdiameter, nominell: 23.11mm

Ledare 2: 19/#9 kopparsvetsning

Ledare 2 ytterdiameter, nominell: 14.53mm

Formdelning: Horisontell

Splitsad degel: Nej

Slitplattor: Nej

Endast form: Nej

Svetsmaterial: 150 eller 150PLUSF20, säljs separat

Handtagsklämma: L160, säljs separat

Prisknapp: C

Lätt att använda: Föredragen

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

XX-X-XX-XX-L-M-W		
XX	Formfamilj	
X	Prisnyckel	
XX	Ledningskod 1	
XX	Ledarkod 2	
L*	Delad degel	Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring
M*	Endast form	
W*	Slitplåtar	Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag

\* Tom om ingen

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**