We connect and protect

# <br>Kabel till kabel, TA, 19/nr.5 Copperweld, 23,1 mm Conductor 1 OD, 19/nr.5 Copperweld, 23,1 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**TAD9K9K**



nVent ERICO Cadweld grafitformar har utvecklats för tusentals möjliga anslutningssätt och kombinationer av ledare.

### DESIGN

- Bildar en permanent anslutning med låg resistans
- Ger en molekylär förbindning
- nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar har strömledande kapacitet som är samma eller större än ledningens
- Flyttbar installationsutrustning utan behov av extern kraftförsörjning
- Installatörer kan enkelt utbildas för att utföra nVent ERICO Cadweld exotermiska anslutningar
- Anslutningar kan kontrolleras visuellt

### PRODUKTATTRIBUT

- Formserie: TA Mold Family
- Ledare 1: 19/#5 kopparsvetsning
- Ledare 1 ytterdiameter, nominell: 23.11mm
- Ledare 2: 19/#5 kopparsvetsning
- Ledare 2 ytterdiameter, nominell: 23.11mm
- Formdelning: Horisontell

Splitsad degel: Nej

Slitplattor: Nej

Endast form: Nej

Svetsmaterial: 200 x 2 eller 400PLUSF20, säljs separat

Handtagsklämma: L159, säljs separat

Prisknapp: D

Lätt att använda: Föredragen

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Specificera en rökfri nVent ERICO Caldwell Exolon-form för tillämpningar så som datorrum, kulvertar eller andra områden med svag ventilation. Lägg till prefixet XL till standardformens artikelnummer vid beställning (t.ex. blir en TAC2Q2Q en XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

| **XX-X-XX-XX-L-M-W** | | |
|---|---|---|
| XX | Formfamilj | |
| X | Prisnyckel | |
| XX | Ledningskod 1 | |
| XX | Ledarkod 2 | |
| L* | Delad degel | Degelenheten är delad i formar med horisontell öppning för enklare rengöring |
| M* | Endast form | |
| W* | Slitplåtar | Minskar mekaniskt slitage på formar vid kabelintag |

* Tom om ingen

## DIAGRAMS




## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.