


4-poligt distrib.block med gängade stänger, 400 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TR-400A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Uppfyller RoHS

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 562010

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 1000

Maximal kortslutningsström (Ipk): 34kA

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 28kA

Antal anslutningar på ledningssida: 1

Antal anslutningar på belastningssida: 8

Hålstorlek (HS): 12mm

Trådstorlek (TS): M6

Djup (D): 140mm

Höjd (H): 240mm

Bredd (W): 300mm

Enhetsvikt: 2.83kg


Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE