


4-poligt distrib.block med gängade stänger, 160 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRS-160A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringsstid och arbete

Uppfyller RoHS

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 563160

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (Ui): 630

Maximal kortslutningsström (Ipk): 34kA

Kortsiktig hållström (Icw) 1s: 13.2kA

Antal anslutningar på ledningssida: 2

Antal anslutningar på belastningssida: 4

Hålstorlek (HS): 8mm

Trådstorlek (TS): M6

Djup (D): 68mm

Höjd (H): 150mm

Bredd (W): 230mm

Enhetsvikt: 1.15kg


Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE