

# Modulär 42 U 2130H 1500 W 900D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**10149-856**



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften. Modulär konstruktion möjliggör flera konfigurationer i storlek och funktion tillsammans med flera kylningsalternativ.

### DESIGN

Aluminiumprofilram med avtagbar, dubbelväggig beklädnad

IP 55 eller NEMA 12~

Dubbla väggar

Omfattande sortiment av 19-tums skåptillbehör

Åtkomst till skåpet framifrån, alla sidor är möjliga på begäran

100 mm hög sockel, 200 och 300 mm möjligt

Topplöck med galler, kan uppgraderas med fläktar eller A/C-enhet

RAL 7035 pulverlackering, andra färger på begäran

### PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Utomhusskåp

Produktfamilj: Modulär

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2130mm

Bredd: 1500mm

Djup: 900mm

Väggtyp: Med dubbla väggar

Dörrtyp: Standard; Dubbeldörr

Kylning: Passiv

EMC-skydd: Tillval

Antal i förpackningen: 1

Batterifack: Tillval

Inbrottsskydd: Tillval

Yta: Pulverlackerad

Rammaterial: Aluminium

Material: Aluminium; Stål

Sockelhöjd: 100mm

Monteringskonfiguration: Tillval

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Höjdmått är utan sockel.

QW = specifik värmeavledningskapacitet enligt ETSI en 300 019-1-4.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**