

Utomhus unibody skåp med en dörr, 1100H 20 U, 700W 500D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

11249-005



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Dubbelgångare, Al

IP 55

Ett stycke inre låda med avtagbar ytterbeklädnad

Värmeavledning genom naturlig konvektion, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Utomhusskåp

Produktfamilj: Enhetskonstruktion

Rackhöjd: 20U

Höjd: 1100mm

Bredd: 700mm

Djup: 500mm

Väggtyp: Med dubbla väggar

Dörrtyp: Enkeldörr

Åtkomst: Front

Kylning: Naturlig konvektion

EMC-skydd: Nej

Uppfyller: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Antal i förpackningen: 1

Yta: Pulverlackerad

Material: Aluminium

Gross Weight: 51kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ panel-/glidfästen separat.

Ytterligare bas/sockel höjder på begäran.

Beställ monteringsats för väggmontering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE